





NOTES

- 1.帶子引導長度  
LEAD TAPE LENGTH  
出料方向  
PULL OUT DIRECTEON
- 2.上帶 剝力力為：0.1~1.3N(10.2gf~130gf)  
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)  
出貨運輸過程中一定注意：  
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：  
卷帶在運輸過程中不能散開  
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

包裝明細表 (The detail of the packing)Carton						
產品料號 (Product No.)	包裝容量Packing Capacity)			重量 Weight (Kg)		
	pcs/box	boxs/Carton	Pcs/Box	N.W./Pcs	N.W./Box	G.W./Box
UCR05-X064X-00XR	1000	14	14000	---	---	---

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司										
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	林属升	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2024S40006					
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1 6PF SMT沉板1.6母座					
.X	±0.25	.X	±2.°						日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	单排短体6.SL
.XX	±0.15	.XX	±1.°											
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°											