

产品参数表

规格



EA9R RCBO 1P+N C32A 30mA A

EA9RN1C3230CA

主要信息

| | |
|------------------------|-------------|
| 断路器应用 | 配电保护 |
| 产品系列 | Easy9 |
| 产品短名 | EA9R |
| 产品类型 | 剩余电流动作保护断路器 |
| 极数 | 1P + N |
| 额定电流 [In] | 32 A |
| 脱扣曲线 | C |
| 剩余电流灵敏度 [I Δ n] | 30 mA |

补充信息

| | |
|-------------|---|
| 额定工作电压 [Ue] | 230/400 V |
| 电网类型 | AC |
| 磁脱扣限制 | 5...10 x In |
| 分断能力 | 6 kA Icn |
| 漏电流保护等级 | A类 |
| 隔离功能 | 适用 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 本地信号指示 | 开/关指示 |
| 触点位置指示 | 有 |
| 漏电流保护 | 一体式漏电保护 |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 接线能力 | M5 terminals (上接线) - $\leq 25 \text{ mm}^2$ M6.5 terminals (下接线) - $\leq 25 \text{ mm}^2$ - 软线 M6.5 terminals (下接线) - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - 单股硬线 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 6.0 |
| 宽度 | 54 mm |

环境

| | |
|------|-----------|
| 符合标准 | IEC 61009 |
|------|-----------|

| | |
|--------|-------------|
| 产品认证 | CCC |
| 运行温度 | -25...60 °C |
| 贮存环境温度 | -40...80 °C |

包装单位

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7.3 cm |
| Package 1 Width | 5.3 cm |
| Package 1 Length | 9 cm |
| Package 1 Weight | 256 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 10.9 cm |
| Package 2 Width | 30.9 cm |
| Package 2 Length | 8.7 cm |
| Package 2 Weight | 1.316 kg |
| Unit Type of Package 3 | CAR |
| Number of Units in Package 3 | 20 |
| Package 3 Height | 29.2 cm |
| Package 3 Width | 39.5 cm |
| Package 3 Length | 19.7 cm |
| Package 3 Weight | 6.2 kg |

可持续性

| | |
|-----------------------|--|
| | Green Premium 产品 |
| REACH法规 | REACH 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| Sustainable packaging | Yes |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|

推荐的替代产品