

产品参数表

规格



2位选择开关，标准手柄，弹簧返回

ZB2BD4C



主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	选型开关
组件名称	ZB2
产品适用范围	ZB2

补充信息

净重	0.045 kg
安装直径	22 mm
操作头或镜片颜色	黑色
标识	未标记
安装位置	壳体的前面
每件单独销售数量	1

环境

符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	5 gn (f = 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.186 cm
Package 1 Width	2.888 cm
Package 1 Length	4.485 cm
Package 1 Weight	40 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.211 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	146.448 kg

可持续性

Green Premium 产品

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品