

产品参数表

规格



2位钥匙开关头，弹簧返回，左侧拔钥匙

ZB2BG6C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	钥匙选择开关头部
产品短名	ZB2
边框材料	Zamak
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1

补充信息

操作头位置信息	2 位 90°
钥匙锁类型	455
钥匙数量	455
钥匙拔出位置	左
机械寿命	1000000 次
高度	29 mm
宽度	29 mm
深度	60 mm
净重	0.070 kg
产品应用场景	主开关

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
产品认证	CCC CE
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
保护处理	TC/TH

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.982 cm
Package 1 Width	2.891 cm
Package 1 Length	5.983 cm
Package 1 Weight	71 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.651 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	154.4 kg

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品