

产品参数表

规格



EA9R RCBO 3P C63A 30mA A

EA9RN3C6330CA

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Easy9
产品短名	EA9R
产品类型	剩余电流动作保护断路器
极数	3P
额定电流 [In]	63 A
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [I Δ n]	30 mA

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230/400 V
电网类型	AC
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	6 kA Icn
漏电流保护等级	A类
隔离功能	适用
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
漏电流保护	一体式漏电保护
机械寿命	20000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	M6.5 terminals (上接线) - \leq 35 mm ² M6.5 terminals (下接线) - \leq 25 mm ² - 软线 M6.5 terminals (下接线) - \leq 35 mm ² - 单股硬线
宽度 (9mm的倍数)	13.0
宽度	117 mm

环境

符合标准	IEC 61009
------	-----------

产品认证	CCC
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	11.6 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	534 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	9.7 cm
Package 2 Width	27.4 cm
Package 2 Length	8.1 cm
Package 2 Weight	1.089 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	28.8 cm
Package 3 Width	38.4 cm
Package 3 Length	20.3 cm
Package 3 Weight	6.5 kg

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品