

# 产品参数表

规格



## 急停按钮盒 (空)

XALB01YSC

### 主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	悬吊装置控制站
产品短名	XALB
产品应用场景	For XA2E and XB2B Ø 22 mm control and signalling units
开孔数	1 开孔
封面颜色	黄
IP 保护等级	"IP65" 符合 screwed

### 补充信息

电缆进线孔	2.0 敲落孔 直径: 20 mm 在...上 侧面
CAD 总宽度	68 mm
CAD 总高度	68 mm
CAD 总深度	51 mm
净重	0.09 kg

### 环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	Class II 符合 IEC 60536
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.8 cm
Package 1 Width	6.8 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	126.1 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	6.355 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	75 cm
Package 3 Weight	126.3 kg

## 可持续性

Green Premium 产品

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## 推荐的替代产品