

产品参数表

规格



锁定式急停按钮头，红色，蘑菇头直径 Ø40，按拉复位

ZB2BT4C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	紧急关闭按钮头部
产品短名	ZB2
边框材料	Zamak
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1

补充信息

产品适用范围	XB2.
安装位置	面板
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	按-拉
操纵杆外形	红色 蘑菇头 Ø 40 mm, 未标记
机械寿命	300000 次
高度	40 mm
宽度	40 mm
深度	47 mm
净重	0.075 kg

环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
IP 保护等级	"IP65" 符合 screwed
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 50102
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
产品认证	CCC CE

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.328 cm
Package 1 Width	3.851 cm
Package 1 Length	4.687 cm
Package 1 Weight	71 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8.25 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	160 kg

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
无 PVC	是

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品