


技术参数


间距: 2.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 2.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	
X	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	±5.0°
X.X°	±3.0°
X.XX°	±1.0°



A1	调整平面		
标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material		
①塑座: LCP 本色		
②接触针: 黄铜(镀锡)		
③焊片: 黄铜(镀锡)		
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		



兆星精密电子(深圳)有限公司

品名 / ProduceName  
HY2.0 卧贴 7P

型号 / Model  
ZX-HY2.0-7PWT

