



PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

| 4 | LED灯引脚 | 铁针 | 镀铜锡 | |
|----|--------|----|-------|----------|
| 3 | 信号针 | 磷铜 | 镍底镀金 | φ=0.46mm |
| 2 | 塑座 | 尼龙 | 黑(环保) | |
| 1 | 屏蔽 | 黄铜 | 镀镍锡 | T=0.2mm |
| 序号 | 名称 | 材料 | 电镀 | 备注 |

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |

| | | | | |
|----|-----|-------|----------|-----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
| 设计 | 王丰 | 日期 | 17.06.20 | 标准化 |
| 校对 | 李攀进 | 日期 | 17.06.20 | 审定 |
| 工艺 | | 日期 | | |
| 审核 | 罗观彬 | 日期 | 17.06.20 | |

深圳富港电子有限公司

| | |
|------|------|
| 视图 | |
| 图样标记 | 重量比例 |
| 共页 | 第页 |

| |
|----------|
| 网络插座 |
| RJ-053-1 |