








RoHS



PCB参考图



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 900V±50V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差±0.15mm

2	信号针	磷铜	镍底/接触点镀金	
1	塑座	LCP	黑色(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期 18.05.31	标准化	日期
校对	李攀进	日期 18.05.31	审定	日期
工艺		日期		
审核	罗观彬	日期 18.05.31		

深圳富港电子有限公司



网络插座

RJ-055-2

共页 第页