

主要参数:


1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5°C
3±0.5s
- 其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差见下表

3	屏蔽	黄铜		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	17.10.25	未注明公差
校对	李攀进	日期	17.10.25	X±0.30 X:±2°
工艺		日期		.X±0.25 .X:±1°
审核	罗观彬	日期	17.10.25	.XX±0.20 .XX:±0.5°
				.XXX±0.15

深圳富港电子有限公司



网络插座

RJ-056A-2

共 页 第 页

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	