



技术参数

1. 额定电流 : DC30V 0.1A
2. 接触阻抗 : 500mΩ Max
3. 绝缘阻抗 : 100MΩMin (DC250V)
4. 耐高压: 交流250伏 (50-60赫兹)  
持续 1 分钟
5. 操作力: 180 ± 50gf
6. 寿命: 100,000次.
7. 行程 : 2.4 ± 0.3 mm
8. 运行类型: 自锁/无锁

⑧					
⑦	端子		6	黄铜	镀银 (Ag)
⑥	簧片		2	磷铜	复银
⑤	注塑端子		2	PBT	黑色
④	弹簧		1	钢丝	素材
③	底座		1	PBT	白色
②	盖子		1	POM	黑色
①	导芯		1	POM	白色
序号	产品型号	端子编号	数量	材料	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	UK-G0705-WS
Review	date	name	功能: 自锁/无锁
Approved	date	name	
Drawing number:			
modify	Review	Approved	Tolerance not specified
Proportion	1:1	unit	mm
gape number			A4