


额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50-60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.20±0.1mm

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

黄铜/不锈钢

项目	名称	材质	数量	表面处理
5	按钮	PPA	1	白色
4	盖板	磷铜	1	银
3	簧片	不锈钢	1	镀Ag
2	底座	PAA	1	黑色
1	端子	磷copper	1	镀Ag

东莞市美韩电子科技有限公司

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

> 0.5~2	±0.05	±0.10	±0.15
> 2~5	±0.15	±0.20	±0.25
> 5~10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE	±0.5°		

未注尺寸公差 (mm)

设计	Jack Jin	图面	A4
审核	Jacky Zhong	单位	MM
批准	Tony Meng	比例	
		重量	
		页码	
		版次	

第一视角	1/1	1/1	1 of 1
设计	DWG NO.	型号: UK-B0306T-WB-250JZ	规格: 3.5*6*2.5 平盖贴片
审核	PART NO.		
批准			
	SIZE	A4	VIER
			R