



规格承认书
SPECIFICATION

CUSTOMER		CUSTOMER'S P/S	
TSSUE DATE	2022.10.11	OUR P/N	XRCD43-151K

1. 外观尺寸图 DIMENSIOS



2. 接线图 CONNECTION (BOTTOM VIEW)



3. 绕线规格 WINDING SPEC

端子 TERMINZL	线 WIRE	圈数 TURNS	绕线方式 WINDING METHOD
S—F	Φ0.09 2UEW	78TS (REF)	CLOSED

4. 电气特性 ELECTRONICS CHARACTERISTIC

客户代码 Part No.	厂方代码 OUR Part No.	电感量 Inductance at 100kHz	直流电阻 D. C. R max.	定格电流 I. D. C max.	标识 Marking	规格代码 Sample No.
	XRCD43-151K	150uH±10%	2.0Ω	420mA	—	—

制作 DRW	审核 CHK	确认 APPD
--------	--------	---------

刘长青

刘嘉伟

欧铁强

东莞市祥如电子有限公司

试产（样）报告

(TEST REPORT)

MODEL NO: XRCD43-151K 产品型号:	EVALUATED Q' TY: 试样数: 10PCS
--------------------------------	--------------------------------

WATERIAL CODE: SMD-4.5×3.2 磁材型号规格:	TESTED DATE: 试制日期:
---------------------------------------	-----------------------

(DATA)	SPC 规格 LOTS 序号	L (uH)	DCR (Ω)						
		150uH ± 20%	MAX 2.0						
	1	149.8	1.52						
	2	149.2	1.50						
	3	149.0	1.50						
	4	149.7	1.53						
	5	149.5	1.52						
	6	150.1	1.55						
	7	149.8	1.53						
	8	150.3	1.55						
	9	149.0	1.51						
	10	149.6	1.52						
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								

(DATA) 试样情况记录

REMARK: HK1062A, HK5028C. VR-114, VR-115
 备注: 100KHZ 0.25V
 外观: OK

RESULTS: 判定: <input type="checkbox"/> 合格 (PASSED) <input type="checkbox"/> 不合格, 改良后 (FAILED) 参照 (REF) _____	制样员 DRW 刘福田	东莞市祥如电子有限公司
---	--------------------	-------------