


东莞市祥如电子有限公司

规格承认书


SPECIFICATION

CUSTOMER		CUSTOMER'S P/S	
TSSUE DATE	2022. 12. 12	OUR P/N	XRCD53-470K

1. 外观尺寸图 DIMENSIOS



2. 接线图 CONNECTION (BOTTOM VIEW)



3. 绕线规格 WINDING SPEC

端子 TERMINZL	线 WIRE	圈数 TURNS	绕线方式 WINDING METHOD
S---F	Φ0.17 3UEW	45TS (REF)	CLOSED

4. 电气特性 ELECTRONICS CHARACTERISTIC

客户代码 Part No.	厂方代码 OUR Part No.	电感量 Inductance at 1kHz	直流电阻 D. C. R max.	定格电流 I. D. C max.	标识 Marking	规格代码 Sample No.
	XRCD53-470K	47uH±10%	0.43 Ω	1A	—	—

制作 DRW	审核 CHK	确认 APPD	东莞市祥如电子有限公司

试产（样）报告

(TEST REPORT)

MODEL NO: 产品型号:	XRCD53-470K	EVALUATED Q' TY: 试样数:	10PCS
--------------------	-------------	--------------------------	-------

WATERIAL CODE: 磁材型号规格:	SMD-5.8×3.0	TESTED DATE: 试制日期:	2022.12.12
---------------------------	-------------	-----------------------	------------

SPC 规格	L (uH) 10uH±10%	DCR (Ω) MAX 0.11								
			LOTS 序号							
1	45	0.043								
2	47	0.045								
3	51	0.049								
4	47	0.047								
5	49	0.039								
6	46	0.047								
7	45	0.036								
8	48	0.040								
9	49	0.041								
10	47	0.039								
11										
12										
13										
14										
15										

(DATA) 试样情况记录

REMARK: HK1062A, HK5028C. VR-114, VR-115
 备注: 1KHZ 0.25V
 外观: OK

RESULTS: 判定:	制样员DRW	东莞市祥如电子有限公司
<input type="checkbox"/> 合格 (PASSED) <input type="checkbox"/> 不合格, 改良后 (FAILED) 参照 (REF) _____		