



电气性能参数

- 特性阻抗 50Ω
- 频率范围 0-2GHz
- 接触电阻 内导体≤30mΩ  
外导体≤30mΩ
- 绝缘电阻 ≥5000MΩ
- 介质耐压 1500V电流0.5mA AC/1min
- 工作电压 500VMax(有效值)
- 电压驻波比 ≤1.22/3GHz

机械性能参数

- 插拔力 10-25N
- 外壳与支架的拉脱力 ≥150N
- 使用寿命 ≥500次

使用条件

- 额定电流 3.3A
- 额定电压 12V
- 适用技术标准

MIL-C-39012;CECC22120

序号	代号	名称	数量	材料	备注
6	3.01.040.1321	O40外壳	1	锌合金	镀镍
5	3.01.040.1111	O40焊针	1	黄铜	镀金
4	3.01.010.1112	O40焊针	2	黄铜	镀金
3	3.01.040.1401	O40绝缘体	1	聚四氟	
2	3.01.010.1121	黄铜螺母	1	黄铜	镀镍
1	3.01.040.1221	花齿垫片	1	铁	镀镍

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE: 精英BNC-全金属一体-H35-J	
PAR	BNC-SR-Q9-040
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE N:A	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
CUSTOMER COPY	REV:A

DECIMALS:	ANGLES:
X.X±0.30	°±3.0°
X.XX±0.20	X.*±2.0°
X.XXX±0.10	X.X*±1.0°