



向视图






印制线路板



电路简图

常态: 2-3导通 5-6导通
按下: 1-2导通 4-5导通



技术参数

1. 额定电流: 100mA 30V DC
2. 接触电阻: $\leq 200\Omega$
3. 按 力: $250 \pm 50\text{gf}$
4. 最大行程: $2.4 \pm 0.2\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 寿 命: 10000次

序号	名称	数量	材料	颜色	备注
1	基座	1	PPA	黑色	
2	端子	1	黄铜镀银	本色	
3	按柄	1	POM	蓝色	
4	上盖	1	PPA	白色	
5	簧片	2	复合银	本色	
6	弹簧	1	不锈钢丝	本色	
7	勾针	1	不锈钢丝	本色	

DESIGNED		CHECKED		APPROVAL		DRAWING NUMBER		DATE		REV.		SCALE	
Mikey		Tom		Jerry		HY-7070-W		2015/5/3		A		3:1	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.		SCALT: 1/2		SCALE: 3:1		FILE NO.	
PART NAME		HY-7070-W		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		X		±0.25		X.x		±0.20	
MODEL NAME		HY-7070-W		ANGULAR		±3'							
3RD ANGLE PROJ		HANYONES TECH CO.,LTD		FILE NO.									

