


Switches 检测开关

触点式位置传感器(三回路 快速开关型) SPVQE系列

产品编号 SPVQE10100


 希望参考图

 咨询 (只有英文)

 印刷

电路数		3
接点数		2
切换时限		Non shorting
操作部形状		Push
端子形状		For PC board (Reflow)
动作力		1±0.5N
尺寸(W×D×H)		17.2×12.0×7.5mm
使用温度范围		-40°C to +85°C
最大额定/最小额定(电阻负载)		50mA 18V DC/50μA 5V DC
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 75mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 250mΩ max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC
	耐电压	100V AC for 1 minute
机械性能	端子强度	3N for 1 minute
	操作部强度	20N
耐久性能	无负载寿命	300,000 cycles CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 200mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 1Ω max.
	负载寿命(最大额定负载)	300,000 cycles CIRCUIT ①-②-③ and ⑤-⑥-⑦ 200mΩ max. CIRCUIT ④-⑧-⑨-⑩ 1Ω max.
耐环境性能	耐寒性能	-40°C 500h
	耐热性能	85°C 500h
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 500h
最小订货单位(pcs.)	日本	300
	出口	900