


NOTE:


Rating:DC 12V 50mA

Operating Force:200±100gf



Lifetime:10,000



SCHEMATIC



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



E	弹片	1	不锈钢	银白色
D	接触簧片	1	铍青铜	银白色
C	盖子	1	黄铜	银白色
B	底座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推柄	1	进口PPA黄铜	黑色与镀银
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE: 卧式七角拨动  
SK-01A-H1.5

DECIMALS:	ANGLES:
>0±0.05	>0°±0.5°
>1±0.10	>5°±1.0°
>10±0.30	

PAR	SK-01A-H1.5
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE:1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY	SIZE:A4
	SHEET:1F1
	REV:A