


PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

D	盖子	1	进口不锈钢	银白色
C	接触簧片	2	进口复银磷青铜	银白色镀银
B	按键	1	进口增强尼龙	黑色
A	底座	1	进口PPA黄铜	黑色与镀银
序号	名称	数量	材料	备注

主要技术性能	
额定范围	50mA DC12V
耐压强度	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
绝缘电阻	100mΩ min(DC100)
机械寿命	10000 cycles
操作温度	-10°C~60°C
操作力度	200±100gf
材料属性	环保 (SGS)



SCHEMATIC

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: >0±0.05, >1±0.10, >10±0.30

ANGLES: >0°±0.5', >5°±1.0'

CUSTOMER COPY

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE: 卧式六角拨动

PAR SS-2235S-H2.0

DWN

CHKD

APVD

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1

REV:A