

# 产品参数表

规格



## Selector switch head, Easy Harmony XB2, metal, black side, 22mm, 2 positions, stay put

ZB2BD27C

### 主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	选择开关头部
操纵头类型	标准
产品短名	XB2
边框材料	Black coated metal
安装直径	22.5 mm
每件单独销售数量	1
设备简介	基本要素
产品适用范围	ZB2..C

### 补充信息

信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	黑色
操作头位置信息	2位
机械寿命	1000000 次
高度	29 mm
宽度	29 mm
深度	41 mm
净重	0.045 kg
操作头或镜片颜色	黑色
产品应用场景	选择开关
带屏蔽绝缘	No

### 环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1

产品认证	CE CCC
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK06
保护处理	TC/TH

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.9 cm
Package 1 Width	2.9 cm
Package 1 Length	4.46 cm
Package 1 Weight	42.8 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	7.0 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	90.0 cm
Package 3 Weight	139.19 kg

## 可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## 推荐的替代产品