



RoHS Compliant



COVER TAPE PEELING ANGLE: 165~180°
PEELING FORCE: 20~130g

裁带裁出方向
PULL OUT DIRECTION



包装方式:
第一步: 产品使用包装机入包装盘
(1) 首先将包装盘贴上标签

第二步: 再将成品按照规定的所示方向摆放在于料带中进行包装
(2) 每盘包装数量700PCS成品
(3) 每盘包装数量700PCS成品

第三步: 将包装好的包装盘每1盘装入1个真空袋中
(1) 将包装好的包装盘每1盘装入1个真空袋中
(2) 每个真空袋中放入一包干燥剂, 并做真空包装处理
(3) 将10个真空袋, 共10盘/7000PCS放入置入外箱的PP袋中

第四步: 外包装封口及贴标签
(1) 先确认外箱里是否有10盘产品
(2) 包装完成后使用透明胶带封口, 贴LABEL于规定的位置
(3) 外包装封口及贴标签
(4) 外包装封口及贴标签
(5) 外包装封口及贴标签

深圳市连欣科技有限公司

品名 (ITEM NO)	TYPE-C 24PIN面板1.4mm防水母座 直边
料号 (PART NO)	XUBF-0331-C140
型号 (MODEL NO)	N/A

包装容量 (PACKING CAPACITY)		重量 (WEIGHT) (Kg)	
PCS/REEL	REELS/CARTON	N.W./PCS	N.W./BOX
700	10		G.W./BOX

图号 (DWG NO)	版本 (REV)	日期 (DATE)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECKED)	核准 (APPROVED)	单位 (UNIT): MM	比例 (SCALE) 1:1
	A/0						
公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED							
X.X							±0.30
X.XX							±0.20
X.XXX							±0.10
X.X°							±5°
X.X°							±2°

