



技术参数

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V/min;
6. 动 作 力: $260 \pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注
5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖板	1	黄铜	锡/白色	
1	按键帽	1	PPA	黑色	

深圳市富港科技有限公司

轻触开关



处数	更改文件号	签字	日期
W Z Z	22.03.29		
L P J	22.03.29		
0 F	22.03.29		

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

图样标记	重量比例	共 页	第 页	TC-6601-4.5-260
------	------	-----	-----	-----------------