



### 技术参数

1. 做用温度:  $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐 压: AC250V/min;
6. 动 作 力:  $160\pm 50\text{gf}$ ;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$

5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖板	1	冷轧钢带	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

## 深圳市富港科技有限公司

### 轻触开关



图样标记	重量比例	
------	------	--

TC-6601-8.0-160

设计	W L M	日期	20.09.24	更改文件号	标准化	日期	
校对	L P J	日期	20.09.24	审 定		日期	
工艺		日期				日期	
审核	P L M	日期	20.09.24			日期	

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

共 页	第 页
-----	-----