



技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V;
6. 动 作 力: $160\pm 50\text{gF}$;
7. 使用寿命: 10万次;
8. 盐雾要求: 96H
9. 未注尺寸公差参±0.15mm。
10. 开关外观应无破裂、无损伤。
11. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
12. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ 。

6	护 套	1	PPA	黑色	
5	信号脚	4	H62铜	银/白色	
4	底 座	1	PPA	黑色	
3	簧 片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖 板	1	SUS430	/	
1	按键冒	1	PPA	黑色	

浙江富港电子有限公司



加护套轻触开关

设计	处 数	更改文件号	签 字	日 期
校 对	S H	19.11.15		
工 艺	L P J	19.11.15		
审 核	L G B	19.11.15		

图样标记	重量	比例	TC-6610HT-18, 0-160-96H
共 页	第 页		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	