


- ### 技术参数
1. 做用温度:  $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
  6. 动作力:  $260\pm 50\text{gf}$ ;
  7. 使用寿命: 5-7万次;
  8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$
  9. 开关外观应无破裂、无损伤。
  10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
  11. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

6	信号脚	2	H62铜	银/白色	
5	底座	1	PPA	黑色	
4	簧片	1	覆银	银/白色	
3	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
2	架子	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键帽	1	PPA	黑色	

## 深圳市富港科技有限公司

### 轻触开关

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	S H	21.05.28		
校对	L P J	21.05.28	审定	日期
工艺				
审核	L Z W	21.05.28		



图样标记

重量比例

共	页	第	页	TC-6615C-5.5-260
---	---	---	---	------------------

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

