

PCB参考图

技术参数:


1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1500次
7. 焊接温度:  $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$  3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

序号	信号针	基座	部件名称	用量	材料	镀层
2	信号针	2			黄铜	镀锡
1	基座	1			ABS	黑色
					电	镀

温州富港电子有限公司




插座

图样标记 重量比例

SD13-1-BK

设计	校对	工艺	审核	处数	日期	更改文件号	标准化	签字	日期
W Z Z	L P J		L G B		18.06.16				18.06.16

A  
黑



极性标示

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	