


REVISIONS		DESCRIPTION	DATE	APPROVED
SM	EN No.			




- 包装方式:
1. 绕圈扎线, 上五下四, 扎两个白色扎带;
 2. 每IPCS装一个15*20*0.04的透明PE自封口袋;
 3. 每箱放一个防水袋, 装450PCS;



- 外观要求:
1. 插头不可有歪斜, 不到位;
 2. 编制网不得有起毛, 拉丝;
 3. SR外观良好, 不可缩水, 缺胶, 冲胶, 爆模问题;

- 技术要求:
1. 100%短断开路测试;
 2. 导体电阻: $2 \Omega_{\text{ohm}}$ (MAX);
 3. 绝缘电阻: DC 300V $2M \Omega_{\text{ohm}}$ (Min);
 4. 外观不可有刮伤, 缩水, 变形等现象。



7	纸箱	00023Pcs	B1-011001	46*30*30mm K=K加强芯
6	PE袋	1Pcs	B3-071002	透明PE自封口袋15*20*0.04mm
5	TPE	10g	J5-951101	黑色 TPE95A
4	PE	2g	J4-111105	LDPE胶料
3	音频铝壳	2PCS	H3-10008001	Ø6.5*5*18mm亮银色铣槽铝壳
2	音频头	2PCS	C1-221112	DC3.5立体*5.0盘厚*24.2MM三级镀金音频头
1	Cable	1PCS	X1-358821	NO-UL (15/0.08+250D) *3C OD3.5MM 黑+银色编制 1.5M
0	DESCRIPTION	QTY.	PART NUMBER	DETAIL
TOLERANCE		APPROVALS		DATE
X. ±0.5	±0.3	SM	Alex	20211124
X.X ±0.20	±0.10	OKED	Frank	2022/11/8
X.XXX ±1"		APPROVED		11.8
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWG TYPE	ENG DWG	PROJECT CODE
				PHD
		CENREON		东莞讯联电子有限公司
		188351-1501101		REV. 01

红色
蓝色
本色