



- 1、仅在卷带和卷盘上提供，胶带和卷轴规格：
- 2、胶带：  
MAT'L-所有导电聚苯乙烯载体ANSI /  
EIA-481标准12mm宽；4mm螺距
- 3、卷轴：  
330.2直径。12.7轴心。5000PCS

RH-5017	
零件名称	测试点、测试环
材料	卡簧：磷青铜镀银
公差： ±0.05	
	日期：