





**Kinghelm®** L=4.3H--25H



安装尺寸

Specification of KFC Flip Switch

- 1. Contact; Mechanical Contact
- 2. Rating; Dc12v50mA
- 3. Travel; 0.25+0.1M/M
- 4. Operating Force; 260±30gf
- 5. Contact Resistance; 30mΩ Max
- 6. Life; 50000 Cycles Mim

4	弹片	1	磷铜复银	镀银, 白色	
3	按子	1	PPA	黑色	
2	盖板	1	黄铜	镀镍锡	
1	底座	1	PPA, 黄铜	黑色, 镀镍银	
旧底图总号	序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色

旧底图总号		12x12直插耐温复银260G		深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
底图总号				KH-12X12X19H-TJ		0755-28190160	
日期		标记	处数	更改文件号	签字	日期	比例
日期		设计	标准化				重量
日期		校对	批准				共 张
日期		审核	日期				第 张
日期		工艺					

未注公差: ± 0.2