



- 技术参数:**
1. 做用温度:  $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动作力:  $170 \pm 50\text{gf}$ ;
  7. 开关行程:  $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
  8. 使用寿命: 5-7万次;
  9. 高度尺寸可按用户要求选择;
  10. 未注尺寸公差  $\pm 0.15\text{mm}$ .

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Br: Cu58Z
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材料	附注

## 深圳市富港科技有限公司

### 轻触开关

视图	重量	TC-6615-8.0-170	
图样标记	比例	共	第
设计	日期	日期	日期
校对	日期	日期	日期
工艺	日期	日期	日期
审核	日期	日期	日期
标 记	处 数	更改文件号	签 字
设计	W Z Z	19.09.25	标准化
校对	L P J	19.09.25	审 定
工艺			
审核	L G B	19.09.25	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	