







RoHS



PCB参考图

技术参数:


1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V
3. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1500次
7. 焊接温度:  $260 \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$  3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

颜色参照

A	B	C
黑	黄	蓝




发放部门

- 行政部
- 业务部
- 采购部
- 工程部
- 品保部
- 生产部

2	信号针	6	黄铜	镀锡
1	基座	1	ABS料	黄色
序号	部件名称	用量	材料	电镀/颜色

浙江富港电子有限公司



外接插座

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	W Z Z	日期	21.08.25	标准化
校对	L P J	日期	21.08.25	审定
工艺		日期		
审核	L Z W	日期	21.08.25	

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

SD-13(xxx)