








RoHS



PCB参考图



技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V
3. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1500次
7. 焊接温度: $260 \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ 3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

颜色参照

A	B	C
灰	红	白

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	信号针	6	黄铜	镀锡
1	基座	1	ABS料	深灰色
序号	部件名称	用量	材料	电镀/颜色

浙江富港电子有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期	视图	重量	比例	外接插座
设计	W Z Z	日期	21.08.25	标准化				
校对	L P J	日期	21.08.25	审定	日期			SD-13(xxx)
工艺		日期						
审核	L Z W	日期	21.08.25			共页	第页	