



技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1000次
7. 焊接温度: $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$ 3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

HOUSING	1	ABS PA-765A 94V-0	gray
TERMINAL-0030	4	Brass C2680R-H T0.8	MBNi2-Sn3 TIN PLATED
DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

未注公差 (±)				
等级	A 级	B 级	C 级	
0~4	0.05	0.10	0.20	
4~16	0.08	0.15	0.30	
16~64	0.12	0.25	0.50	
64~250	0.25	0.40	0.80	

A	B
红	白

浙江富港电子有限公司											
标记处数						更改文件号		签字		日期	
设计		李攀进		日期		15.06.08		标准化		日期	
校对		日期		审定		日期		图样标记		重量比例	
工艺		日期		日期		日期		日期		日期	
审核		王晓峰		日期		15.06.08		共页		第页	
外接插座										SD-15-2	