




RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------



技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max。
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

F	盖板	LC2	0.1不锈钢	1	酸洗
E	按钮	LD2	PPA白	1	
D	防尘膜	LF4	0.05	1	
C	簧片	LE3	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LB25	LCP	1	
A	卡件	LA4	黄铜0.2	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

				材料	角度公差	比例	深圳市连欣科技有限公司	
					±1°	10:1		
				电镀颜色	标尺公差	单位	洛稱	按键开关 3X6X2.5H SMT
					±0.01	mm		
				厚度	日期	版本	料號	XDTD-0306-025A
標記	處數	更改文件號	簽字	日期	設計	標準化	審核	批准
					季健民			