



印刷线路板(PCB Layout)

**主要技术参数**

额定电压 (RATED VOLTAGE): 12V DC  
 额定电流 (RATED CURRENT): 50 mA  
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): 100mΩ MAX  
 寿命 (Lifetime): A300,000 B200,000 C100,000 Cycles min  
 操作力 (Operating Force): A:90gf B:180gf C:250dg  
 介电强度 (WITHSTANDING VOLTAGE): 250V AC for 1 min  
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): 100MΩ 100V DC  
 MIN工作温度 (TEMPERATURE RANGE): -20℃ to +85℃  
 行程 (Travel): 0.25±0.1mm

**材料**

- 1、 塑料: PA46 (符合UL94V-0级)
- 2、 接触件: 磷铜
- 3、 电镀: 镀银

设计	日期
审核	日期
批准	日期
制图	日期
校对	日期
工艺	日期

设计				日期				文件名称:			
审核				日期				6*6*H 轻触开关			
批准				日期				深圳市连欣科技有限公司			
制图				日期				产品规格:			
工艺				日期				XDTD-66**-L01			
图样标记				重量				比例			
共 1 页				第 1 页							