



印刷线路板(PCB Layout)

主要技术参数

额定电压 (RATED VOLTAGE): 12V DC
 额定电流 (RATED CURRENT): 50 mA
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): 100mΩ MAX
 寿命 (Lifetime): A300,000 B200,000 C100,000 Cycles min
 操作力 (Operating Force): A:90gf B:180gf C:250dg
 介电强度 (WITHSTANDING VOLTAGE): 250V AC for 1 min
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): 100MΩ 100V DC
 MIN工作温度 (TEMPERATURE RANGE): -20℃ to +85℃
 行程 (Travel): 0.25±0.1mm

材料

- 1、 塑料: PA46 (符合UL94V-0级)
- 2、 接触件: 磷铜
- 3、 电镀: 镀银

设计
审核
日期
制图
日期
校对
日期
工艺
日期

				文件名称:			深圳市连欣科技有限公司	
				6*6*H 轻触开关			产品名称:	
							XDTD-66**-L01	
设计	审核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
				共 1 页 第 1 页				