



### ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M  $\Omega$  min
- Temperature range: -40 °C - +105 °C
- Contact resistance: 20m  $\Omega$  max

### ■ HOUSING

- Part No. : CS-1130-XX
- Poles: 2-16
- Material: A63V0 UL94V-0, White (白色)
- Q'ty: 1,000 pcs/bag

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		Top entry type A	B
2	CS-1130-02	2.0	5.2
3	CS-1130-03	4.0	7.2
4	CS-1130-04	6.0	9.2
5	CS-1130-05	8.0	11.2
6	CS-1130-06	10.0	13.2
7	CS-1130-07	12.0	15.2
8	CS-1130-08	14.0	17.2
9	CS-1130-09	16.0	19.2
10	CS-1130-10	18.0	21.2
11	CS-1130-11	20.0	23.2
12	CS-1130-12	22.0	25.2
13	CS-1130-13	24.0	27.2
14	CS-1130-14	26.0	29.2
15	CS-1130-15	28.0	31.2
16	CS-1130-16	30.0	33.2

**ROHS2.0**

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1130-XX	X.	±0.50
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30
工程图号	CST-1130	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20
制定日期	2018/03/07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm
颜色		比例	1:1
画法		数量	
<b>CST</b> 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期