

- Contact assignment/  
Kontaktbelegung:**
- 1 ■ black/ schwarz
  - 2 ■ blue/ blau
  - PE ■ green-yellow/ grün-gelb
  - 4 ■ brown/ braun
  - 5 ■ white/ weiß

**Technical specification/**

**Technische Daten:**

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V AC / 300 V DC
Overvoltage category/ Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2
Overvoltage/ Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 60512-3	at/ bei 40 °C 0,75 mm <sup>2</sup> : 8 A 1,50 mm <sup>2</sup> : 12 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 68, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Termination/ Anschlussart:	crimped/ gecrimpt

**Cable specification/**

**Kabeleigenschaften:**

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
---	-------------------


**Materials/**

**Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni, Au gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	TPU, UL 94 HB
Coupling screw/ Überwurfschraube:	CuZn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/ grau

Part no/ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
41-01076	SAL - 7/8 - RS4PE - 2 / K1	2 m	TPU, UL 20549, black/ schwarz, 5x0,75 mm <sup>2</sup> , Li9Y11Y Cable/ Kabel: 781-K17500
41-01077	SAL - 7/8 - RS4PE - 3 / K1	3 m	
41-01078	SAL - 7/8 - RS4PE - 5 / K1	5 m	
41-01079	SAL - 7/8 - RS4PE - 10 / K1	10 m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4PE - ... / K1	x	
41-01173	SAL - 7/8 - RS4PE - 2 / K1 / 150	2 m	TPU, UL 20549, black/ schwarz, 5x1,50mm <sup>2</sup> , Li9Y11Y Cable/ Kabel: 781-K18500
41-01174	SAL - 7/8 - RS4PE - 3 / K1 / 150	3 m	
41-01175	SAL - 7/8 - RS4PE - 5 / K1 / 150	5 m	
41-01176	SAL - 7/8 - RS4PE - 10 / K1 / 150	10 m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4PE - ... / K1 / 150	x	

tolerance of cable/  
 Kabeltoleranz: L ≤ 4 m: L + 40 mm  
 L > 4 m: L + 1 %



dim. in mm

general tolerance/  
 Allgemeintoleranz:

0	± 0,50 mm
0,0	± 0,25 mm
0,00	± 0,10 mm
*	± 5°

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	19.10.07	Franz
appd./ gepr.	19.10.07	Mankopf

Male connector 7/8", axial  
 Stecker 7/8", axial

Index: c Ä21-0343 08.09.21 RBÖ

scale/Maßstab:



dwg no /  
 Z.-nr.:

41K1A324

DIN-  
A4

RoHS compliant/konform

1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverteilung vorbehalten.