


技术参数

间距: 2.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 2.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	
X	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	±5.0°
X.X°	±3.0°
X.XX°	±1.0°

视角 / Projection



A1	调整平面		
标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material

①塑座: LCP 本色  
 ②接触针: 黄铜(镀锡)  
 ③焊片: 黄铜(镀锡)

单位 (Units) 版本 比例  
 mm 2.0 1:1  
 共 1 张 第 1 张



品名 / ProduceName  
 HY2.0 卧贴 10P  
 型号 / Model  
 BX-HY2.0-10PWT