


技术参数
 间距: 2.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 2.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance			
X	±0.2		
X.X	±0.1		
X.XX	±0.05		
角度公差 / Angle Tolerance			
X°	±5.0°		
X.X°	±3.0°		
X.XX°	±1.0°		



A1	调整平面		
标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material		
①塑座: LCP 本色		
②接触针: 黄铜(镀锡)		
③焊片: 黄铜(镀锡)		
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		


 品名 / ProduceName
HY2.0 卧贴 5P
 型号 / Model
BX-HY2.0-5PWT

