


技术参数
 间距: 2.0
 温度范围: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 2.0A AC, DC
 接触电阻: $20\text{m}\Omega$
 绝缘电阻: $800\text{M}\Omega$
 耐压: 500V AC/minute

| 线性公差 / General Tolerance | | 材料 / Material | |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| X | ± 0.2 | ①塑座: LCP 本色 | |
| X.X | ± 0.1 | ②接触针: 黄铜(镀锡) | |
| X.XX | ± 0.05 | ③焊片: 黄铜(镀锡) | |
| 角度公差 / Angle Tolerance | | A1 | 调整平面 |
| X° | $\pm 5.0^{\circ}$ | 标记 | 变更内容 签名 年月日 |
| X.X° | $\pm 3.0^{\circ}$ | 绘图 | |
| X.XX° | $\pm 1.0^{\circ}$ | 审核 | |
| 视角 / Projection | | 工艺 | 批准 |


 品名 / ProduceName
PH2.0 卧贴 6P
 型号 / Model
BX-PH2.0-6PWT

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 单位 (Units) | 版本 | 比例 |
| mm | 2.0 | 1:1 |
| 共 1 张 第 1 张 | | |