


电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:			
							4.5*4.5*4.5贴片			
					比例 SCALE		型号/MODEL:			
					1:1		BX-TS-26-454545TT			
					一般公差 GENERAL TOLERANCE					
标记 SING			处数 FREQUENCY		更改文件号 REVISION				签名 APPROVED	
设计 DESIGN					2021.06.01				单位 UNIT	
审核 CHECKED					2021.06.01				重量 WEIGHT	
批准 APPROVED					2021.06.01		角度 ANGLE			
							≥0~2<			
							±0.10			
							≥2~5<			
							±0.25			
							≥5			
							±0.30			
							角 ANGLE			
							±0.5°			