



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME	
							6*6*7贴片	
					比例 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
					1:1		≥0~2< ±0.15	
					单位 UNIT		≥2~5< ±0.25	
					重量 WEIGHT		≥5 ±0.35	
					角度 ANGLE		±0.5°	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE				
				2021.06.01				
设计 DESIGN				2021.06.01				
审核 CHECKED				2021.06.01				
批准 APPROVED				2021.06.01				
							型号/MODEL: BX-TS-26-667TT	