



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME	
							6*6*9贴片	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
					1:1		BX-TS-26-669TT	
					单位 UNIT		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
标记 SING					mm		≥0~2< ±0.15	
处数 FREQUENCY					重量 WEIGHT		≥2~5< ±0.25	
更改文件号 REVISION					日期 DATE		≥5 ±0.35	
签名 APPROVED					2021.06.01		角度 ANGLE	
设计 DESIGN					2021.06.01		±0.5°	
审核 CHECKED					2021.06.01			
批准 APPROVED					2021.06.01			

