


电路图  
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:			
							4.5*4.5*4.5边三脚			
					比例 SCALE		型号/MODEL:			
					1:1		BX-TS-26-454545BSJ			
					一般公差 GENERAL TOLERANCE					
标记 SING			处数 FREQUENCY		更改文件号 REVISION				$\geq 0 \sim 2 <$ ±0.10 $\geq 2 \sim 5 <$ ±0.25 $\geq 5$ ±0.30 角度 ANGLE ±0.5°	
设计 DESIGN			签名 APPROVED		日期 DATE					
审核 CHECKED			批准 APPROVED		2021.06.01					