





- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 1A AC, DC
 2. Voltage Rating: 125V AC, DC
 3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
 4. Contact Resistance: 20mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 500mΩ Min
 6. Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 7. Material: Wafer LCP UL94-V0
Pin Brass Tin-plated





截面 A-A



印制线路板

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-1.25-2PLT-XX	1.25	7.30	3.10
3	XD-1.25-3PLT-XX	2.50	8.60	4.35
4	XD-1.25-4PLT-XX	3.75	9.80	5.60
5	XD-1.25-5PLT-XX	5.00	11.10	6.85
6	XD-1.25-6PLT-XX	6.25	12.30	8.10
7	XD-1.25-7PLT-XX	7.50	13.60	9.35
8	XD-1.25-8PLT-XX	8.75	14.90	10.60
9	XD-1.25-9PLT-XX	10.00	16.10	11.85
10	XD-1.25-10PLT-XX	11.25	17.30	13.10
11	XD-1.25-11PLT-XX	12.50	18.60	14.35
12	XD-1.25-12PLT-XX	13.75	19.85	15.60
13	XD-1.25-13PLT-XX	15.00	21.10	16.85
14	XD-1.25-14PLT-XX	16.25	22.35	18.10
15	XD-1.25-15PLT-XX	17.50	23.60	19.35
16	XD-1.25-16PLT-XX	18.75	24.85	20.60
17	XD-1.25-17PLT-XX	20.00	26.10	21.85
18	XD-1.25-18PLT-XX	21.25	27.35	23.10
19	XD-1.25-19PLT-XX	22.50	28.60	24.35
20	XD-1.25-20PLT-XX	23.75	29.85	25.60

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE		制图	03
DIM TOL		审核	
X.X ±0.30		批准	
X.XX ±0.20		APPROVAL	
X.XXX ±0.10		比例	
Angle ±3.0°		SCALE	
序号	变更内容	日期	投影
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection

XD 深圳讯答科技有限公司
Shenzhen Xunta Technology Co., Ltd

产品名称	1.25 单排 立贴	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	XD-1.25-NPLT-XX	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	