



- 技术参数:
1. 做用温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动作力: $160\pm 50\text{g}$;
 7. 行 程: $0.2\pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 50000~70000次;

Part NO.	H 高度
TC-0522C-1.5-160G	1.5
TC-0522C-1.6-160G	1.6
TC-0522C-1.7-160G	1.7
TC-0522C-2.0-160G	2.0
TC-0522C-4.0-160G	4.0

序号	名称	数量	材 料	镀层/颜色	备件
6	防水膜	1	黄色防水贴膜		
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.15		
4	底座	1	LCP	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	不锈钢 T=0.1	Cu/Ep: CuSn2	
1	按钮	1	H62Y	黑	

			GENERAL TOLERANCE		制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司					
			DIM	TOL	DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
			X.X	± 0.30	审 核		产品名称		轻触开关 (SMT 5.2x5.2mm)		版本	A
			X.XX	± 0.20	CHECK		TITLE				REV.	
			X.XXX	± 0.10	批 准		PART NO.		TC-0522C-NH-160G		单 位	mm
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	APPROVAL		MATERIAL				UNITS	
序号	变更内容	日期			投 影						SHEET	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection							
1	初版发行											