

三相四线滤波器 T074-F系列

3相4ラインフィルタ
Three phase four wire filter



T074-20F



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

● 特点 Features

- 泄漏电流小;
- 三相四线电涌滤波器;
- 对差模和共模干扰具有良好的抑制特性;
- 适用于数据处理系统、电信系统、医用设备和工业控制装置中的电源滤波。
- 漏电流值小且稳定;
- 3线制电涌滤波器;
- 差模モードと同相モードで同時に良好な抑制特性を有する。
- デジタルシステム、テレコムシステム、医療機器、産業用制御装置などの電源フィルタリングに適しています。
- Low leakage current;
- Three-phase four-lines filters;
- Can provide good performance in suppressing both CM and DM noises;
- Available for digital systems, telecom systems, medical equipments and industrial installations.


● 规格参数 Specifications

| 型号 Model | T074-10F | T074-20F | T074-30F | T074-40F | T074-50F | T074-60F |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 额定电流 Rated current | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| 漏电流 Leakage current | 2.0mA | | | | | |
| 额定电压 Voltage using | 250/440V | | | | | |
| 工作频率 Operating frequency | 50/60Hz | | | | | |
| 测试电压 Test voltage | 线-线: 1500VDC; 线-地: 2500VAC | | | | | |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | > 50MΩ@500VDC | | | | | |
| 气候类别 Climate type | 25/85/21 | | | | | |
| 连接方式 Connection method | 螺丝固定型 | | | | | |


注: 变频器专用, 输入型加-S, 输出型加-T

● 外形图 Dimensions


T074-40F/T074-50F/T074-60F



T074-10F/T074-20F/T074-30F



● 配线图 Wiring Diagram



● 特点 Features

- 公用端配线效率大幅提高;
- 普通接线端子台完全代替;
- 小型化设计, 体积轻薄更整洁;
- 小间距的配线端子台能节省空间;
- 紧凑的配线端子台能节省空间;
- 小型的设计, 配线更简单;
- Wiring efficiency is greatly enhanced;
- Fully replace common connecting terminal block;
- Neat wiring cabinet.

● 适合电线 Suitable wire

1.5 mm² Following/ AWG16; 剥线长度: 6mm


● 选型参考 Type selection reference

| 型号 Model | T075 | T075-2 | T075-3 | T078 |
|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 名称 Name | 公用端端子台 | 2取AC公共端子台 | 3取AC公共端子台 | 公共端子台 |

● 规格参数 Specifications


| 额定电流 Normal operating current | 10A | 15A | 15A | 15A |
|------------------------------------|---|---------|---------|--------|
| 输入额定电压 Nominal input voltage | DC 24V | AC 220V | AC 380V | DC 24V |
| 输入侧对应 Corresponding input devices | Switching Power Supply DC Output | | | |
| 输出侧对应 Corresponding output devices | The various branches of the load components | | | |

● 外形图 Dimensions



- 注意: note
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。
 - 建议使用M4X1.6的螺丝, 螺孔深度3mm以上。
 - 可安装在标准35mm的DIN导轨上。
 - Screw Mounting: use M4*1.6 screw, screw hole depth > 3mm.
 - DIN Rail Mounting: standard 35mm DIN RAIL.

● 配线图 Wiring Diagram



公用端端子台

コモン端子台
Common terminal block



T075



T075-2



T075-3



T078



T075专利号: 200930166672.x
T075-2专利号: 201430187162.1
T075-3专利号: 201430186890.0
T078专利号: 202130450758.6

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货