

JLY Group Co., Ltd. 金龙羽集团股份有限公司 电缆技术规格书

型号	BV-300/500V	文件编号	2021111702
编制依据	JB/T 8734.2-2016	编制日期	2021年11月17日

1: 结构及尺寸

导体	芯数×标称截面(mm ²)	1×1
	导体种类	第2种绞合铜导体
	导体结构	7/0.43
	导体近似外径 (mm)	1.3
绝缘	材质	聚氯乙烯绝缘料
	标称厚度(mm)	0.6
	最薄点(mm)	≦0.44
	颜色	/
	近似外径(mm)	2.5~2.8
重量	kg/km	15.0±2

2: 电气性能

导体直流电阻(Ω/km;20℃)	不大于18.1
耐压试验(2.0kV/5min)	不击穿
载流量 (条件: 环境温度40℃, 电缆导体工作温度70℃) (A)	空气中: 11